



16246089

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Q.x ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Duroplastic

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 58 mm

Πλάτος 58 mm

Βάθος 22,50 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης

Κείμενο

Σήμανση Με αποτύπωμα "O"

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, μονό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για πολυπολικούς διακόπτες

Κατάλληλο για

Q.x

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι