



10122116

**Ram 2-fack, Glas, Svart, R.1, svart botten**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Svart      |
| RAL-kod      | 9005       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Glas       |
| Behandling   | Obehandlad |

**Dimensioner**

|       |           |
|-------|-----------|
| Höjd  | 152,20 mm |
| Bredd | 81,20 mm  |
| Djup  | 9,90 mm   |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Installation, montering**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Monteringsläge/anslutningsläge | Horisontell<br>Vertikal |
|--------------------------------|-------------------------|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |