



936562509

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

10 AX (100W LED (SBL))

##### Tensão

Tensão nominal

250 V

##### Materiais

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Brilhante

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

##### Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

##### Conectividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir  
Montagem por parafuso

##### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

##### Dimensões

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

13 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP44

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Tecla simples

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal

10 A

##### Textos

Modo de instalação

Para fixação por parafuso

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Illuminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Interruptor/comutador

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim