



75441224



IP20



## Q.x - termóstato remoto c/ BCU, alumínio

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

Consumo de corrente do bus transferência de dados	7,50 mA
---	---------

#### Funções

Possibilidade de serviço em paralelo	Não
Com operação local	Não

#### Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006

#### Dimensões

Dimensões	70.80 x 70.80 mm
Profundidade da montagem	22,70 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	26 mm

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

#### Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

#### Texto

Modo de instalação	Sem garras de expansão
--------------------	------------------------

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim