



75441224



**Q.x - termóstato remoto c/ BCU, alumínio**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Consumo de corrente do bus transferência de dados	7,50 mA
---	---------

**Funções**

Possibilidade de serviço em paralelo	Não
Com operação local	Não

**Materiais**

Cor	Alumínio
Código RAL	9006

**Dimensões**

Dimensões	70,80 x 70,80 mm
Profundidade da montagem	22,70 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	26 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

**Tensão**

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

**Textos**

Modo de instalação	Sem garras de expansão
--------------------	------------------------

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim