




75441226



IP20



Termostato con BCU sin ctrl man, Q.x,ant

Características técnicas

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	7,50 mA
--	---------

Funciones

Operación paralela posible	No
Con operación local	No

Materiales

Colour	Antracita
Código RAL	7021

Dimensiones

Dimensiones	70.80 x 70.80 mm
Profundidad del montaje	22,70 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	26 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
Clase de eficiencia energética	IV (2%)

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Texto

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí