



75441226



Termostato con BCU sin ctrl man, Q.x,ant

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|--|---------|
| Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) | 7,50 mA |
|--|---------|

Funciones

| | |
|----------------------------|----|
| Operación paralela posible | No |
| Con operación local | No |

Materiales

| | |
|------------|-----------|
| Colour | Antracita |
| Código RAL | 7021 |

Dimensiones

| | |
|---|------------------|
| Dimensiones | 70,80 x 70,80 mm |
| Profundidad de montaje | 22,70 mm |
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 26 mm |

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Condiciones de uso

| | |
|--------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
| Clase de eficiencia energética | IV (2%) |

Tensión

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Tensión de servicio del BUS | 21 - 32 V |
|-----------------------------|-----------|

Texto

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo de montaje | Sin garras de expansión |
|-----------------|-------------------------|

Sostenibilidad

| | |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS | Sí |