




75441226



IP20



Regulátor, teploty objektu s tlačítky Q.x antracit sametová

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	7,50 mA
-----------------------------	---------

Funkce

Možnost paralelní služby	Ne
--------------------------	----

S místním ovládáním	Ne
---------------------	----

Materiál

Barva	Antracit
-------	----------

Kód RAL	7021
---------	------

Rozměry

Rozměry	70.80 x 70.80 mm
---------	------------------

Vestavěná hloubka	22,70 mm
-------------------	----------

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	26 mm
--	-------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Třída energetické účinnosti	IV (2%)
-----------------------------	---------

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
----------------	--------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----