



VF122PJ

Coffret encastré 22 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	400 - 400 V
------------------	-------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Équipement

Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	22
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	293 mm
Largeur	532 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	257 mm
Largeur de montage	498 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Profondeur de montage	72 mm
Largeur en modules	22

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matière

Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui