



75441271



IP20



Regulátor, teploty objektu s tlačítky K.5 hliník

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	7,50 mA
-----------------------------	---------

Funkce

Možnost paralelní služby	Ne
S místním ovládáním	Ne

Materiál

Barva	Hliník
Kód RAL	9006

Rozměry

Rozměry	70.80 x 70.80 mm
Vestavěná hloubka	22,70 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	26 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
Třída energetické účinnosti	IV (2%)

Napětí

Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
------------------------------	-----------

Texty

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
----------------	--------------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano