



75441273



IP20



Term. con BCU K.x acero

Características técnicas

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 7,50 mA

Funciones

Operación paralela posible No

Con operación local No

Materiales

Colour Acero inoxidable

Código RAL 9022

Dimensiones

Dimensiones 70.80 x 70.80 mm

Profundidad del montaje 22,70 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 26 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Clase de eficiencia energética IV (2%)

Tensión

Tensión de servicio del BUS 21 - 32 V

Texto

Tipo de montaje Sin garras de expansión

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí