



13283505

Okvir, 1-struki, PŽ, s dihtungom, W.1, svijetlosiva mat, plastika

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	1

##### Materijali

Boja	Svijetlo siva
RAL kod	7035
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno

##### Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	39 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

##### Tekst

Način instalacije	Sa pričvršćivanjem stezaljkom/vijcima Sa adapterom za montažu i plombiranje Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid
-------------------	---

##### Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----