



75441283



IP20



## KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, alulook

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 7,50 mA

#### Funcities

Parallel bedrijf mogelijk Nee

Met decentrale bediening Nee

#### Materiaal

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

#### Afmetingen

Afmetingen 70.80 x 70.80 mm

Inbouwdiepte 22,70 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 26 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Teksten

Montagewijze Zonder spreidklemmen

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja