




75441283



IP20



KNX object-therm. berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	7,50 mA
---	---------

Funcities

Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Met decentrale bediening	Nee

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	22,70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja