




75441283



IP20



S.1/B.x - termostato remoto, alum mate

Características técnicas

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados	7,50 mA
---	---------

Funções

Possibilidade de serviço em paralelo	Não
Com operação local	Não

Materiais

Cor	Alumínio
Código RAL	9006

Dimensões

Dimensões	70.80 x 70.80 mm
Profundidade da montagem	22,70 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	26 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
Classe de eficiência energética	IV (2%)

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
--------------------------------	-----------

Textos

Modo de instalação	Sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim