



KD304M

Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 4 motorne zaštitne sklopke

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 63 A

Arhitektura

Broj polova 3

Dimenzije

Dužina 176 mm

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4500 V

Nazivni radni napon Ue 230 - 400 V

Veza

Presjek krutog provodnika 10 mm²

Vrsta priključka/utikača Šina za faze, viličasta

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 55 °C

Kapacitet

Broj modula 10

Održivost

Uskladenost sa RoHS Da