



KD304M

Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 3

Rozměry

Délka 176 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4500 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 55 °C

Kapacita

Počet modulů 10

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano