



KD304M

Шина вилочна для 4 автоматів захисту двигуна 3P 10мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	176 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4500 V
----------------------------------------------------	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
-------------------------------------------	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
-----------------------------------------	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Ємність

Кількість модулів	10
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----