




KD304M

Шина вилючна для 4 автоматів захисту двигуна 3P 10mm²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	176 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4500 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Ємність

Кількість модулів	10
-------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----