



ERL218

**Relej, instalacioni, 16A, 1k.o+1k.z, 8/12V**

**Tehničke karakteristike**

**Veza**

Vrsta kontakata	1NC+1NO
-----------------	---------

**Električna struja**

Nazivna struja	16 A
----------------	------

**Kapacitet**

Broj modula	1
-------------	---

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

**Napon**

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	4000 V
Nazivni izolacijski napon Ui	250 V
Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Upravljački napon AC	12 - 12 V
Upravljački napon DC	0 - 0 V

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-10 - 50 °C
-------------------	-------------

**Aplikacija**

Kategorija upotrebe	AC-7a/AC-7b
---------------------	-------------

**Uvjeti korištenja**

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

**Izdržljivost**

Broj mehaničkih operacija	100000
Električna izdržljivost u broju ciklusa	30000

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	2 W
Potezna snaga	10,70 VA

**Dimenzije**

Visina	83 mm
Širina	17,85 mm
Dubina	60 mm

**Veza**

Broj kontakata	2
----------------	---

**Oprema**

Broj NO kontakata	1
Broj NC kontakata	1
Sa mogućnošću ručnog isklopa	Da

**Veza**

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	1 - 10 mm <sup>2</sup>

**Instalacija, montaža**

Nazivni zatezni moment	1,20 - 1,20 Nm
------------------------	----------------

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----