




KD302M

Barre de pontage pour 2 disjoncteurs moteur 3P 63A fourche 10mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Dimensions

Longueur	88 mm
----------	-------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4500 V
--	--------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
------------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	10 mm ²
---	--------------------

Type de connection / prise	Barre de pontage avec fourche
----------------------------	-------------------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	5
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----