




KD302M

Aansluitrail 3-polig voor 2 motorbeveiligingsschakelaars

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	88 mm
--------	-------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
---	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	10 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	5
----------------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----