



KD302M

**Připojnice 3P, 10 mm<sup>2</sup> 63 A, pro 2 spouštěče motorů**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 63 A

**Architektura**

Počet pólů 3

**Rozměry**

Délka 88 mm

**Napětí**

Jmenovité impulzní výdržné napětí U<sub>imp</sub> 4500 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

**Připojení**

Průřez plného vodiče 10 mm<sup>2</sup>

Typ konektoru/zástrčky Fázová připojnice s vidlicí

**Podmínky použití**

Provozní teplota -25 - 55 °C

**Kapacita**

Počet modulů 5

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano