



KN22P

**Bornier phase sanvis 17x4mm<sup>2</sup> + 5x25mm<sup>2</sup>**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

**Architecture**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

**Dimensions**

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 33 mm |
| Largeur    | 90 mm |
| Profondeur | 34 mm |

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

**Matière**

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Marron |
|---------|--------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |