




KN22P

### Barr. ligação rápida fase 5x25+17x4

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Altura       | 33 mm |
| Largura      | 90 mm |
| Profundidade | 34 mm |

##### Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 230 - 230 V |
|----------------|-------------|

##### Materiais

|     |          |
|-----|----------|
| Cor | Castanho |
|-----|----------|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Sim |
| Conformidade RoHs | Sim |