



KN22P

Barr. ligação rápida fase 5x25+17x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Arquitetura

Número de polos	1
-----------------	---

Dimensões

Altura	33 mm
Largura	90 mm
Profundidade	34 mm

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Materiais

Cor	Castanho
-----	----------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim