



KN22P

Klema, QuickConnect, L, 22 mjesta, smeđa

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	1
-------------	---

Tip pola	1P
----------	----

Dimenzije

Visina	33 mm
--------	-------

Širina	90 mm
--------	-------

Dubina	34 mm
--------	-------

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Nazivni izolacijski napon Ui	400 V
------------------------------	-------

Materijali

Boja	Smeđa
------	-------

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

RAL kod	8014
---------	------

Povezivost

Vrsta veze	Opružno spajanje
------------	------------------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1,5 - 25,0 mm ²
--	----------------------------

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1,5 - 25,0 mm ²
--	----------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----