



75441279



IP20



## KNX object-therm. berker K.1, polarwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	7,50 mA
---	---------

#### Functies

Parallel bedrijf mogelijk	Nee
Met decentrale bediening	Nee

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010

#### Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	22,70 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	26 mm

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
Energiezuinigheidsklasse	IV (2%)

#### Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

#### Teksten

Montagewijze	Zonder spreidklemmen
--------------	----------------------

#### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja