



KN26P

**Klema, QuickConnect, L, 26 mjesta, smeđa**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja	63 A
----------------	------

**Arhitektura**

Broj polova	1
Tip pola	1P

**Dimenzije**

Visina	33 mm
Širina	105 mm
Dubina	34 mm

**Napon**

Nazivni napon	230 - 230 V
Nazivni izolacijski napon Ui	400 V

**Materijali**

Boja	Smeđa
Materijal	Poliamid (PA)
RAL kod	8014

**Povezivost**

Vrsta veze	Opružno spajanje
------------	------------------

**Veza**

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>

**Održivost**

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da