



KN26P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek, 6x25+20x4mm<sup>2</sup>, šíře 105mm

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 63 A

**Architektura**

Počet pólů 1

**Rozměry**

Výška 33 mm

Šířka 105 mm

Hloubka 34 mm

**Napětí**

Jmenovité napětí 230 - 230 V

**Materiál**

Barva Hnědá

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano