



KD303M

Aansluitrail 3-polig voor 3 motorbeveiligingsschakelaars

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	132 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stroomhoudspanning Uimp	4500 V
----------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork
------------------------	------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	7,50
----------------	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----