



KD303M

Sabirnica, 3P, 63A, 10mm<sup>2</sup>, za 3 motorne zaštitne sklopke

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Arhitektura

Broj polova 3

##### Dimenzije

Dužina 132 mm

##### Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp 4500 V

Nazivni radni napon Ue 230 - 400 V

##### Veza

Presjek krutog provodnika 10 mm<sup>2</sup>

Vrsta priključka/utikača Šina za faze, viličasta

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 55 °C

##### Kapacitet

Broj modula 7,50

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da