



KD303M

Sabirnica, 3P, 63A, 10mm², za 3 motorne zaštitne sklopke

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	3
-------------	---

Dimenzije

Dužina	132 mm
--------	--------

Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	4500 V
---	--------

Nazivni radni napon U _e	230 - 400 V
------------------------------------	-------------

Veza

Presjek krutog provodnika	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Vrsta priključka/utikača	Šina za faze, viličasta
--------------------------	-------------------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Kapacitet

Broj modula	7,50
-------------	------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----