



KD303M

### Шина вилючна для 3 автоматів захисту двигуна 3P 10мм<sup>2</sup>

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

##### Розміри

Довжина	132 mm
---------	--------

##### Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга $U_{imp}$	4500 V
--	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилючкою
---------------------	-----------------------

##### Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

##### Ємність

Кількість модулів	7,50
-------------------	------

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----