



KD303M

Шина вилочна для 3 автоматів захисту двигуна 3P 10мм²

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	132 mm
---------	--------

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	4500 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Ємність

Кількість модулів	7,50
-------------------	------

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----