



260215



Toma USB 230V, R.Classic, negro, brillo

Características técnicas

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Conector/enchufe tipo USB	AA

Dimensiones

Profundidad del montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	34 mm

Equipo

Número de salidas	2
-------------------	---

Accesorios

Con fusibles modulares	No
Tiene espacio de etiquetado	No

Materiales

Colour	Antracita
Acabado de la superficie	Mate

Potencia

Consumo de potencia en espera	0,15 W
-------------------------------	--------

Tensión

Tensión de entrada	230 - 230 V
Tensión de salida	5 - 5 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	0,20 A
Corriente de salida	3000 mA

Texto

Jacks de conexión	Con 2 tomas USB tipo A
Fusible	Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (protección electrónica)
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Protección	Sin protección adicional de contactos

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí