



KN26E

Klema, QuickConnect, PE, 26 mjesta, žuta/zelena

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Arhitektura

Broj polova	1
Tip pola	1P

Dimenzije

Visina	33 mm
Širina	105 mm
Dubina	34 mm

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
Nazivni izolacijski napon Ui	400 V

Materijali

Materijal	Poliamid (PA)
RAL kod	6032

Povezivost

Vrsta veze	Opružno spajanje
------------	------------------

Veza

Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1,5 - 25,0 mm ²
Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1,5 - 25,0 mm ²

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da