



10122004

Рамка 2X нержавіюча сталь/чорний, R.Classic

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	2
Кількість модулів	2

Матеріали

Colour	Нержавіюча сталь
Код RAL	9022
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Нержавіюча сталь
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	81,20 mm
Ширина	152,20 mm
Глибина	9,90 mm

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна Вертикальний
-----------------------------------	-------------------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK07

Тексти

Режим встановлення	З'єднання хомутом Для вертикального та горизонтального монтажу
--------------------	---

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так