




10122014

**Afdekraam 2-v, berker R.classic, edelstaal/polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 2 |
| Aantal modulen | 2 |

**Materiaal**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Kleur                  | RVS           |
| RAL-kleur              | 9022          |
| Afwerking oppervlakte  | Mat           |
| Materiaal              | Metaal<br>RVS |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld   |

**Afmetingen**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hoogte                      | 81,20 mm  |
| Breedte                     | 152,20 mm |
| Diepte                      | 9,90 mm   |
| Aantal eenheden horizontaal | 2         |
| Aantal eenheden verticaal   | 2         |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK07 |

**Teksten**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |