



UC855

Parafuso de ligação M10x30 c/anilha

Características técnicas

Dimensões

Comprimento da rosca	30 mm
Largura da chave em mm	17 mm

Equipamento

Passo da rosca	1,50
Tamanho da rosca métrica	10 - 10
Tipo de rosca	Métrico

Configuração

Rosca esquerda	Não
----------------	-----

Equipamento

Com disco	Sim
-----------	-----

Materiais

Material	Aço
----------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim