



10136626

Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.7 - 3 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙ ΜΑΤ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 3 |
| Αριθμός στοιχείων | 3 |

Υλικά

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Χρώμα | Ανθρακί |
| Κωδικός RAL | 7021 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | Πλαστικό Θερμοπλαστικό |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο Βερνίκι |

Διαστάσεις

| | |
|--------|---------|
| Ύψος | 95 mm |
| Πλάτος | 232 mm |
| Βάθος | 9,60 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια Κάθετα |
|---------------------------|---------------------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |

Κείμενο

| | |
|---------------------|--|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφικτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|--|

Βιωσιμότητα

| | |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
|-------------------------------|-----|