




UC832

**Barra in rame forata e filettata M6 sezione 20x5 L1000**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 250 A |
|-------------------|-------|

**Serie**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Larghezza/spessore sbarra | 20 - 20 mm |
|---------------------------|------------|

|                |      |
|----------------|------|
| Altezza sbarra | 5 mm |
|----------------|------|

**Equipaggiamento**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza | 4 |
|--------------------------------|---|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
|------------------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Si |
|-----------------|----|