



47150002

WCD RA, steek, berker Arsys, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Inbouwdiepte	32 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging
	Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja