



381203



Jal.-draaischak. 2-polig met knop, berker 1930/Glas, polarwit

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 2-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Metaal Kunststof

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschikt voor

Serie berker 1930 / Serie berker Glas

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----