




10156084

#### Afdekraam 5-v, berker Q.1, alulook soft-finish

##### Technische eigenschappen

###### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 5 |
| Aantal modules | 5 |

###### Materiaal

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kleur                   | Aluminium  |
| RAL-code                | 9006       |
| Afwerking oppervlakte   | Softfinish |
| Materiaal               | Duroplast  |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt     |

###### Afmetingen

|         |           |
|---------|-----------|
| Hoogte  | 80,50 mm  |
| Breedte | 364,50 mm |
| Diepte  | 9,90 mm   |

###### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

###### Installatie, montage

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Montage/aansluitpositie | Horizontaal<br>Verticaal |
|-------------------------|--------------------------|

###### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

###### Teksten

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Klembevestiging<br>Voor horizontale en verticale montage |
|--------------|----------------------------------------------------------|

###### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |