




10156083

**Afdekraam 5-v, berker Q.7, edelstaal, geborsteld, vert.**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal gangen  | 5 |
| Aantal modules | 5 |

**Materiaal**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | RVS           |
| RAL-code                | 9022          |
| Afwerking oppervlakte   | Mat           |
| Materiaal               | Metaal<br>RVS |
| Oppervlakte behandeling | Geborsteld    |

**Afmetingen**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Hoogte                      | 379,20 mm |
| Breedte                     | 95,20 mm  |
| Diepte                      | 9,90 mm   |
| Aantal eenheden horizontaal | 1         |
| Aantal eenheden verticaal   | 5         |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |

**Teksten**

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Montagewijze | Voor verticale montage |
|--------------|------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |