



10156083

**Рамка 5X вертикальна нержавіюча сталь Q.7**

**Технічні характеристики**

**Ємність**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість секцій  | 5 |
| Кількість модулів | 5 |

**Матеріали**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Colour           | Нержавіюча сталь          |
| Код RAL          | 9022                      |
| Обробка поверхні | Матовий                   |
| Матеріал         | Метал<br>Нержавіюча сталь |
| Обробка          | Шліфований                |

**Розміри**

|         |           |
|---------|-----------|
| Висота  | 379,20 mm |
| Ширина  | 95,20 mm  |
| Глибина | 9,90 mm   |

**Акcesуари**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

**Установлення, монтаж**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Положення для монтажу/підключення | Вертикальний |
|-----------------------------------|--------------|

**Безпека**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK                 | IK02 |

**Тексти**

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Режим встановлення | Для вертикального монтажу |
|--------------------|---------------------------|

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |