



47150073

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Groen
RAL-code 6029
Afwerking oppervlakte Glanzend
Materiaal Duroplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Inbouwdiepte 32 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting
Aansluitwijze Schroefbevestiging
Klemmontage

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko
Stekerstand gedraaid Nee
Met klapdeksel Nee
Met ronde aardingspen Nee
Met signaallamp Nee
Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Slagvastheid IK IK02
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting Nee
Met functieverlichting Nee

Teksten

Opdruk Met opdruk "SV"
Deur Centraalplaat
Beveiliging Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze Met steekklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform Ja