



16883500

Led-element 230 V, blauw voor permanente verl. berker W.1

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
Nominale spanning	230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	0 A
-----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	11 mm
Breedte	25 mm
Diepte	14 mm

Vermogen

Stroomverbruik	0,40 mA
----------------	---------

Materiaal

Kleur	Blauw
-------	-------

Verlichting

Type lamp	Led
-----------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Verlichting	Voor verlichting
-------------	------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja