



WNE008B



ΚΟΥΒΥΚΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση
Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό
Κωδικός RAL 9010
Φινίρισμα επιφάνειας Ματ
Υλικό Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση Ακατέργαστο

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Διαστάσεις

Διαστάσεις 76 x 76 mm
Ενσωματωμένο βάθος 12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 40 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55
Αντοχή σε κρούση IK IK08

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Είδος επαφών 2-κατευθύνσεων
Τύπος σύνδεσης Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση
Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N
Με plug-in ακροδέκτες
Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)
Λειτουργία διακόπτη Διπολικό